



Batteridrivnen borrarvdragare exkl. batteri FlexiClick-system, Typ: GSR1890FCS



Beställningsdata

Ordernummer	070107 GSR1890FCS
GTIN	4059952617428
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

- **Kompakt och kraftfull batteridrivnen borrarvdragare med höger-/vänstergång.**
- **LED-lampa för belysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikatorn.**
- **Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.**
- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrarning och skruvdragning.**
- **Softgrip.**

Möjlighet till eftermontering av **Connectivity**-modul. Full flexibilitet: Med många olika justerbara tillsatser är systemet **FlexiClick** den optimala lösningen för alla arbetsituationer.

- **Lämplig för problemfri slagborrning i betong upp till Ø 10 mm.**
- **Kompakt och kraftfull design med bara 136 mm huvudlängd och ett största hårt vridmoment på 64 Nm.**

leveransinnehåll:

Inklusive L-BOXX **exkl.** batteri och laddare.

OBS!:

Passande reservbatterier, starterset och laddare finns från nr 073851 och nr 073863– 073867.

Teknisk beskrivning

varvtalsområde 1:a växeln	0 - 630 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	GSR 18V 19 FC
motorkonstruktion	borstlös motor
typisk användning	Strong
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Batterityp	Litiumjon
maximalt vridmoment hårt	64 Nm
varvtalsområde 2:a växeln	0 min ⁻¹
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
maximalt vridmoment mjukt	36 Nm
maximal spiralborr-Ø i trä	68 mm
Antal ingående batterier	0
vikt	1,1 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
Batterispänning	18 V
Produktslag	Borrskruvdragare

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V

073854 B18