



## Rakslip Ackumulator, Typ: GGS18V-20



### Beställningsdata

Ordernummer	077267 GGS18V-20
GTIN	4059952623832
Artikelklass	03B

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt **sladdlös slip** med borstlös motor, överbelastningsskydd och återstartspärr.

#### leveransinnehåll:

**Utan batteri, utan laddare.** Inklusive 2 skiftnycklar nyckelvidd 19.

### Teknisk beskrivning

vikt	1,2 kg
tillverkarens beteckning	GGs 18V20
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Nätdriven
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
elektroniskt varvtalsförval	nej
Antal ingående batterier	0
maximal spännhyls-Ø	8 mm
varvtalsområde	24000 min <sup>-1</sup>
Batterispänning	18 V

förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Rakslip

---

## Tillbehör

Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073854 B18