

melabo**Dubbelslipmaskin 230 V, Typ: DS200P****Beställningsdata**

Ordernummer	077530 DS200P
GTIN	4061792226029
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelslipmaskin för slipning, skärpning, avgradning och, om en ståltrådsborste används, även avrostning av stål och metaller. Den integrerade LED-lampan lyser upp arbetsområdet optimalt. Maximal jämnhet och lång livslängd på skivorna möjliggörs av de högkvalitativa monteringsflänsarna.

- **Arbetsstyckestöd som kan justeras utan verktyg.**
- **Kraftfull maskin för krävande skärning, slipning och avgradning.**
- **Lämplig för användning av rundborstar med ståltråd för rostborttagning.**
- **Integrerad LED-lampa för optimal belysning av arbetsområdet.**
- **Stort, tiltbart verktygsstöd med praktisk V-spår för slipning av svetsnålar.**
- **Låg ljudnivå, låg vibration, underhållsfri induktionsmotor.**
- **Maximal jämnhet och lång livslängd för skivorna tack vare högkvalitativa monteringsflänsar.**
- **Maximal arbets säkerhet tack vare extra stort, stabilt gnistskyddsglas.**

leveransinnehåll:

Inkluderar normalkorund-slipskivor 36 P och 60 N, gnistskyddsglasögon, arbetsstyckestöd och sexkantsnycklar.

OBS!:

Passande slipskivor finns från nr 596100 och nr 568733.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
tillverkarens beteckning	DS 200 Plus
maximalt varvtal:	2980 min ⁻¹
effektförbrukning	600 W
slipskivans hål-Ø H	32 mm
slipskivans tjocklek T	25 mm
slipskivans Ø D	200 mm
vikt	17,5 kg
kabellängd	1,8 m
effekt	230 V