

metabo**Kap- och geringssåg, Ø 315 mm, Typ: KGS315P**

Beställningsdata

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 078193 KGS315P |
| GTIN | 4003665505671 |
| Artikelklass | 03D |

Beskrivning

Utförande:

Kapning- och geringssåg med **dragfunktion** och **hastighetskontroll**.

- **Stor skärkapacitet upp till 320×120 mm vid 90 grader.**
- **Maximal flexibilitet vid sågning tack vare bord som kan roteras på båda sidor och ett såghuvud som kan lutas på båda sidor.**
- **Hastighetskontroll för utökade användningsområden, t.ex. för sågning av aluminiumprofiler och plast.**
- **Metabo Quick för verktygsfri byte av sågklinga.**
- **Mjuk start för säker drift och lång livslängd av motor och växellåda.**
- **Enorm skäreffekt tack vare extremt kraftfull universalmotor och stor sågklinga.**
- **Stor skärkapacitet tack vare dragfunktion för breda arbetsstycken.**
- **Enkel transport tack vare ergonomiska bärhandtag och såghuvudssäkerhet.**
- **Optimal spånutvinning genom en andra utsugspunkt direkt vid skärstället.**
- **Vario-Constamatic (VC) helaxelselektronik för arbete med materiallämpliga varvtal som förblir nästan konstant under belastning.**
- **Snabb och exakt justering av vanliga vinklar via låspunkter.**
- **Höga, lateralt justerbara stopp för säker sågning.**
- **Snabbspännare för säker fixering av arbetsstycket ovanifrån eller framifrån.**
- **Integrerade utdragbara bordsförlängningar av formgjuten aluminium.**
- **Djupstopp för enkel tillverkning av spår.**

- **Alla skalor och kontroller kan ses och manövreras intuitivt från arbetsläget.**

leveransinnehåll:

Sågblad av hårdmetall (84 kuggar), 2 integrerade bordsförlängningar, materialklämma, övergångsstycke 35/58 mm.

OBS!:

Passande kretssågklinga finns under nr 584004 – 593930.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| sågbladets hål-Ø | 30 mm |
| vikt | 27,2 kg |
| höjd | 365 mm |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| kabellängd | 2,1 m |
| maximalt sågdjup 90° | 120 mm |
| maximalt varvtal: | 4100 min ⁻¹ |
| sågblads-Ø | 315 mm |
| maximal lutningsvinkel vänster | 46 grad |
| effektförbrukning | 1600 W |
| Bredd | 765 mm |
| maximal geringsvinkel vänster | 47 grad |
| maximal geringsvinkel höger | 60 grad |
| maximal lutningsvinkel höger | 46 grad |
| tillverkarens beteckning | KGS 315 Plus |
| Längd | 950 mm |
| maximalt sågdjup 45° | 76 mm |
| Skärbredd | 320 / 223 mm |
| Produktnamnsattribut | Ø 315 mm |
| Produktslag | Såg |