

melabo**Akkumulator-sticksåg utan akkumulator, Typ: 18LTX100****Beställningsdata**

Ordernummer	078185 18LTX100
GTIN	4007430324603
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Robust och extremt praktisk akkumulator-sticksåg för **exakta snitt**.

- **Variabelt antal slag, pendellyft och lågt liggande sågklingstyrning med fjäderstöd.**
- **Omkopplingsbar spånblåsfunktion garanterar en fri sikt på snittstället.**
- **Liten greppomkrets och mjuk greppyta.**

Fördel:

100 % kompatibilitet av akkumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Utan akkumulator och laddare, inklusive sugmunstycke, skyddsglas och sexkantsnycklar.
Inklusive spånskydd.

OBS!:

Passande akkumulatorer och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	STA 18 LTX 100
--------------------------	----------------

Vektygsbyte utan hjälpverktyg	Ja, Metabo Quick
Utförande	Stavform
anmärkning	Liten greppomkrets
pendelrörelse	4x
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt sågdjup i stål	10 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
vikt	1,9 kg
Batterispänning	18 V
geringsinställning	ja
maximalt sågdjup i trä	100 mm
maximala vibrationer enligt EN	11,8 m/s ²
Antal ingående batterier	0
slaghast.	550 - 2800 min ⁻¹
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Såg