

metabo**Akkumulator-tigersåg utan akkumulator., Typ: SSE18LTXBL****Beställningsdata**

Ordernummer	078223 SSE18LTXBL
GTIN	4061792172524
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull sladdlös tigersåg med låg vikt och vinklat Softgrip-handtag för hög arbetskomfort.

- **Borstlös motor för snabb arbetsgång och maximal effektivitet.**
- **Verktyslöst justerbart djupstopp.**
- **Vario (V)-elektronik för arbete med materialanpassade antal slag.**
- **Sågbladet kan roteras 180° för bekvämt arbete över huvudet.**
- **Metabo Quick för verktygsfritt sågbladsbyte.**

Fördel:

100 % kompatibilitet av akkumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS betyder Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Utan akkumulator och laddare, i kartong.

OBS!:

Tigersågblad finns från nr 588600.

Passande akkumulatorer och laddare finns under nr 073870 – nr 073890.

Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
maximala vibrationer enligt EN	27,5 m/s ²
slaghast.	0 - 2700 min ⁻¹

vikt	3,1 kg
batterikapacitet	5,2 Ah
Antal ingående batterier	2
tillverkarens beteckning	SSE 18 LTX BL
Energiförsörjning	Nätdriven
slaglängd	32 mm
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V
förpackning	Metabox
Produktslag	Såg

Tillbehör

BatteriLi-Power batterikapacitet 2 Ah	073870 2
BatteriLi-Power batterikapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
Batteriladdare Typ ASC55	073890 ASC55
BatteriLi-Power batterikapacitet 4 Ah	073870 4