

metabo**Tigersågar, Typ: SSEP1400****Beställningsdata**

Ordernummer	078222 SSEP1400
GTIN	4007430292995
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull 1400 W tigersåg med konstant slaghastighet för de tuffaste tillämpningarna.

- **Omkopplingsbar 3-steps pendellyft för optimal sågning i alla material.**
- **Sågbladet kan roteras 180 grader för bekvämt arbete över huvudet.**
- **Metabo VibraTech (MVT): Integrerad masskompensation för att minska vibrationer.**

leveransinnehåll:

Inklusive transportväska och sågblad

OBS!:

Tigersågblad finns från nr 588600.

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	12,9 m/s ²
slaglängd	32 mm
tillverkarens beteckning	SSEP 1400 MVT
nätspänning	230 V
effektförbrukning	1400 W
nätfrekvens	50 Hz
slaghast.	0 - 2800 min ⁻¹
anmärkning	Metabo Quick
förpackning	Transportväska

Antivibrationssystem	ja
vikt	4,6 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Såg