



Sats med tigersågblad, Beteckning: 955CHC-E



Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 588700 955CHC-E |
| GTIN | 4059952534558 |
| Artikelklass | 54B |

Beskrivning

Utförande:

Tigersågblad **för metall**. Exakta, raka snitt med längsta möjliga användningstid i grova stålprofiler eller gjutgodsrör. Idealisk för rivningsarbeten.

OBS!:

Sågblad av hårdmetall: Minska frekvensen, arbete utan pendling, använd kylvätska.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Sågbladsmaterial | VHM |
| Plåttjocklek (perforerad panel) | 4-12 mm |
| Bladlängd | 150 mm |
| Metallprofil (öppen) | < 100 mm |
| Tanddelning | 3 mm |
| Snitttyp | rak tandning, fin |
| Antalblad | 1 |
| optimerad för material | Betong |
| Produktslag | Tigersågblad |