



Sats med tigersågblad, Beteckning: 1255CHC-E



Beställningsdata

Ordernummer	588700 1255CHC-E
GTIN	4059952534619
Artikelklass	54B

Beskrivning

Utförande:

Tigersågblad **för metall**. Exakta, raka snitt med längsta möjliga användningstid i grova stålprofiler eller gjutgodsrör. Idealisk för rivningsarbeten.

OBS!:

Sågblad av hårdmetall: Minska frekvensen, arbete utan pendling, använd kylvätska.

Teknisk beskrivning

Snitttyp	rak tandning, fin
Plåttjocklek (perforerad panel)	4-12 mm
Tandelning	3 mm
Bladlängd	300 mm
Sågbladsmaterial	VHM
optimerad för material	Betong
Metallprofil (öppen)	< 250 mm
Antalblad	1
Produktslag	Tigersågblad