



## Rakslip Ackumulator, Typ: M18FDGRB



### Beställningsdata

Ordernummer	077280 M18FDGRB
GTIN	4058546412395
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftfull 18 V/5,0 Ah sladdlös slip med borstlös POWERSTATE™-motor.

- **REDLINK PLUS™-elektronik med digitalt överlastskydd som höjer kapaciteten.**
- **REDLITHIUM-ION™-batteri med encellsövervakning.**
- **Universalhållare för alla 6- och 8 mm-standardtillbehör.**
- **Mycket tunn design för ökad användarkomfort.**
- **Utbytbara dammgaller skyddar motorn och ökar dess livslängd.**
- **Spindelhals med gummiunderlag för extra användarkomfort.**
- **Återstartspärr.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive laddare, spännhylsa 6 mm, spännhylsa 8 mm, skiftnyckel nyckelvidd 15 / 17, 2 st dammskyddsgaller, HD-box.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och tillbehör hittar du under nr 073811 och framåt.

Passande roterande filar finns under nr 540200ff.

Passande slipstift finns under nr 550600ff.

Passande polerstift finns under nr 551850ff.

### Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
vikt	2 kg
maximal spännhyls-Ø	6 - 8 mm
Batterispänning	18 V
varvtalsområde	27000 min <sup>-1</sup>
Energiförsörjning	Nätdriven
maximal skiv-Ø	50 mm
vikt inklusive batteri	2 kg
Antal ingående batterier	1
batterikapacitet	5 Ah
tillverkarens beteckning	M18 FDGRB
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Produktslag	Rakslip