

**DNMG 150604, Sort: CCX****Beställningsdata**

Ordernummer	250696 CCX
GTIN	4960664900879
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PP
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	210 - 450 m/min
Antal byten/skär	4
Beläggning	belagd
Skärmaterial	Cermet
Matning f	0,05 - 0,35 mm/v

Sort	CCX
Produktslag	Vändskär för svarvning