

**VNMG 160404, Sort: CCX****Beställningsdata**

Ordernummer	251752 CCX
GTIN	4960664900954
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Skärmaterial	Cermet
Antal byten/skär	4
Skärhastighet v_c primär användning	210 - 450 m/min
Beläggning	belagd
spån-brytare	PP
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v

Sort	CCX
Produktslag	Vändskär för svarvning