

**TNMG 160408, Sort: CCX****Beställningsdata**

Ordernummer	251474 CCX
GTIN	4960664900404
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

TNMG 160408 CCX Sort: CCX  
spån-brytare: PP  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 210 - 450 m/min

**Teknisk beskrivning**

Sort	CCX
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	Cermet
spån-brytare	PP
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	210 - 450 m/min

Antal byten/skär	6
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för svarvning