

**CC.T 060202, Sort: CCX**

Beställningsdata

Ordernummer	260091 CCX
GTIN	4960664911196
Artikelklass	25E

Beskrivning

CC.T 060202 CCX Sort: CCX

spån-brytare: PP

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,1 - 0,8 mmMatning f : 0,05 - 0,3 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 120 - 310 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	Cermet
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
spån-brytare	PP
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Tolerans	M

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Beläggning	belagd
Hörnradie	0,2 mm
Sort	CCX
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 310 m/min
Skärdjup a_p	0,1 - 0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning