

**WNMG 080408, Sort: CCX****Beställningsdata**

Ordernummer	252014 CCX
GTIN	4960664901159
Artikelklass	25E

Beskrivning

WNMG 080408 CCX Sort: CCX
spån-brytare: PP
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 210 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PP
Skärmaterial	Cermet
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Skärhastighet v_c primär användning	210 - 450 m/min
Beläggning	belagd

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
Antal byten/skär	6
Sort	CCX
Produktslag	Vändskär för svarvning