

**CCMT 09T308, Sort: CCX****Beställningsdata**

Ordernummer	260098 CCX
GTIN	4960664911233
Artikelklass	25E

Beskrivning

CCMT 09T308 CCX Sort: CCX

spån-brytare: PP

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,1 - 0,8 mm

Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 310 m/min

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Sort	CCX
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

spån-brytare	PP
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,1 - 0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 310 m/min
Skärmaterial	Cermet
Produktslag	Vändskär för svarvning