

**CC.T 09T302, Sort: CCX**

## Beställningsdata

Ordernummer	260096 CCX
GTIN	4960664911219
Artikelklass	25E

## Beskrivning

CC.T 09T302 CCX Sort: CCX  
spån-brytare: PP  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 310 m/min

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,05 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Beläggning	belagd
Sort	CCX
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	P
Tolerans	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 310 m/min
Skärmaterial	Cermet
Antal byten/skär	2
spån-brytare	PP
Produktslag	Vändskär för svarvning