

**CNMG 120404, Sort: CA315****Beställningsdata**

Ordernummer	250210 CA315
GTIN	4960664798469
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA315
Primäranvändning	K
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
spån-brytare	KG
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 350 m/min
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	4

Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning