

**CNMG 120408, Sort: CA315****Beställningsdata**

Ordernummer	250212 CA315
GTIN	4960664798476
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	KG
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Primäranvändning	K
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Beläggning	belagd
Sort	CA315
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 350 m/min

Skärmaterial

HM

Produktslag

Vändskär för svarvning