

**DNMG 150608, Sort: CA315****Beställningsdata**

Ordernummer	250797 CA315
GTIN	4960664799053
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	K
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	KG
Beläggning	belagd
Sort	CA315
Matning f	0,17 - 0,5 mm/v

Skärdjup a_p	0,5 - 3,6 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning