

**CNMG 120412, Sort: CA315****Beställningsdata**

Ordernummer	250214 CA315
GTIN	4960664798483
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 350 m/min
Skärmaterial	HM
Sort	CA315
Matning $f$	0,15 - 0,5 mm/v
Hörnradie	1,2 mm
Primäranvändning	K
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
spån-brytare	KG
Beläggning	belagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Skärförhållande	snitt intermittent

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning