

**WN.G 080408, Sort: CA315**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 252114 CA315 |
| GTIN | 4960664800186 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| ISO-kod vändskär | WNMG 080408 |
| Sort | CA315 |
| Skärmaterial | HM |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Matning f | 0,15 - 0,5 mm/v |
| Skärdjup a _p | 0,5 - 4 mm |
| Beläggning | belagd |
| Primäranvändning | K |
| spån-brytare | KG |
| Tolerans | M |
| Antal byten/skär | 6 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Skärhastighet v_c primär användning | 150 - 350 m/min |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |