

**TNMG 160404, Sort: CA315****Beställningsdata**

Ordernummer	251582 CA315
GTIN	4960664799725
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Sort	CA315
Antal byten/skär	6
Beläggning	belagd
spån-brytare	KG
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 350 m/min
Primäranvändning	K
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Skärdjup a_p	0,5 - 3,6 mm

Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning