

**CCMT 120408, Sort: CA315**

Beställningsdata

Ordernummer	260204 CA315
GTIN	4960664798216
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Primäranvändning	K
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Skärmaterial	HM
Sort	CA315
Tolerans	M
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Beläggning	belagd

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	GK
Produktslag	Vändskär för svarvning