

**CCMT 060204, Sort: CA315**

## Beställningsdata

Ordernummer	260192 CA315
GTIN	4960664798179
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
spån-brytare	GK
Beläggning	belagd
Skärmaterial	HM
Primäranvändning	K
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min
Tolerans	M
Sort	CA315
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v

Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Produktslag	Vändskär för svarvning