

**WNMG 080412, Sort: CA315****Beställningsdata**

Ordernummer	252116 CA315
GTIN	4960664800193
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 350 m/min
spån-brytare	KG
Tolerans	M
Hörnradie	1,2 mm
Antal byten/skär	6
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Skärmaterial	HM
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	K
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm

Sort	CA315
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för svarvning