

**CCGT 060201, Sort: PR1725**

## Beställningsdata

Ordernummer	260090 PR1725
GTIN	4960664923335
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

Sekundär användning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	CCGT 060201
Beläggning	belagd
Primäranvändning	M
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	50 - 150 m/min
Skärmaterial	HM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	G

spån-brytare	MFP-SKS
Hörnradie	0,1 mm
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Sort	PR1725
Produktslag	Vändskär för svarvning