

**CC.T 09T304, Sort: PR1725****Beställningsdata**

Ordernummer	260097 PR1725
GTIN	4960664923380
Artikelklass	25E

Beskrivning

CC.T 09T304 PR1725 Sort: PR1725
spån-brytare: MFP-SKS
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Tolerans	G
Sort	PR1725
Skärhastighet v_c sekundär användning	50 - 150 m/min
Beläggning	belagd
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	MFP-SKS
Sekundär användning	P

Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Primäranvändning	M
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning