

**CCMT 060204 Wiper, Sort: PR1725****Beställningsdata**

Ordernummer	260094 PR1725
GTIN	4960664890606
Artikelklass	25E

Beskrivning

CCMT 060204 Wiper PR1725 Sort: PR1725
spån-brytare: WP
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Antal byten/skär	2
Beläggning	belagd
Hörnradie	0,4 mm
Sekundär användning	P
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärmaterial	HM

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c sekundär användning	50 - 150 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
spån-brytare	WP
Primäranvändning	M
Sort	PR1725
Produktslag	Vändskär för svarvning