

**CCMT 09T304 Wiper, Sort: PR1725****Beställningsdata**

Ordernummer	260099 PR1725
GTIN	4960664890712
Artikelklass	25E

Beskrivning

CCMT 09T304 Wiper PR1725 Sort: PR1725
spån-brytare: WP
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	WP
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Beläggning	belagd
Skärmaterial	HM
Skärhastighet v_c sekundär användning	50 - 150 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Hörnradie	0,4 mm
Tolerans	M
Sekundär användning	P
Sort	PR1725
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning