

**CC.T 060202, Sort: PR1725**

## Beställningsdata

Ordernummer	260091 PR1725
GTIN	4960664923342
Artikelklass	25E

## Beskrivning

CC.T 060202 PR1725 Sort: PR1725  
spån-brytare: MFP-SKS  
Tolerans: G  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min

## Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	50 - 150 m/min
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 200 m/min
Matning $f$	0,03 - 0,2 mm/v
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,2 mm
Skärmaterial	HM

Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	MFP-SKS
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Sort	PR1725
Tolerans	G
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	snitt intermittent
Sekundär användning	P
Produktslag	Vändskär för svarvning