

**DC.T 11T302, Sort: PR1725****Beställningsdata**

Ordernummer	260385 PR1725
GTIN	4960664923441
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Sort	PR1725
Matning f	0,03 - 0,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	M
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
spån-brytare	MFP-SKS
Beläggning	belagd
Tolerans	G
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c sekundär användning	50 - 150 m/min

Sekundär användning	P
Skärmaterial	HM
ISO-kod vändskär	DCGT 11T302
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning