

**DC.T 070204, Sort: CA025P**

Beställningsdata

Ordernummer	260382 CA025P
GTIN	4960664878666
Artikelklass	25E

Beskrivning

DC.T 070204 CA025P Sort: CA025P
spån-brytare: HQ
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	CA025P
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
spån-brytare	HQ
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Tolerans	M
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning