

**CCMT 120408, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260204 CA025P
GTIN	4960664878154
Artikelklass	25E

Beskrivning

CCMT 120408 CA025P Sort: CA025P
spån-brytare: GK
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 3 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	CA025P
Hörnradie	0,8 mm
Beläggning	belagd
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	HM
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	CCMT 120408

Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	GK
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning