

**CCMT 120404, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260202 CA025P
GTIN	4960664878147
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CCMT 120404 CA025P Sort: CA025P

spån-brytare: GK

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 330 m/min

**Teknisk beskrivning**

Tolerans	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
spån-brytare	GK
Antal byten/skär	2
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 120404

Sort	CA025P
Beläggning	belagd
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 330 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning