

**DCMT 070204, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260483 CA025P
GTIN	4960664878604
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	GK
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	2
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
ISO-kod vändskär	DCMT070204
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 330 m/min
Tolerans	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Sort	CA025P

Skärmaterial	VHM
Beläggning	belagd
Produktslag	Vändskär för svarvning