

**VBMT 110304, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	261174 CA025P
GTIN	4960664879472
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	HQ
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Primäranvändning	P
Beläggning	belagd
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	HM
Sort	CA025P
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning