

**DCMT 11T302, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	260488 CA025P
GTIN	4960664878628
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	belagd
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Antal byten/skär	2
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	CA025P
spån-brytare	GK
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	Vändskär DCMT11T302
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Tolerans	M

Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 330 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning