

**DC.T 070204, Sort: PDL010****Beställningsdata**

Ordernummer	260382 PDL010
GTIN	4960664882502
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

DC.T 070204 PDL010 Sort: PDL010  
spån-brytare: AP  
Tolerans: G  
Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 400 m/min

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	N
Beläggning	belagd
spån-brytare	AP
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1 mm
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Tolerans	G
Sort	PDL010
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	DCGT070204
Skärmaterial	HM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 400 m/min
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning