


**CC.T 060202, Sort: PDL010**

## Beställningsdata

Ordernummer	260091 PDL010
GTIN	4960664882441
Artikelklass	25E

## Beskrivning

CC.T 060202 PDL010 Sort: PDL010  
spån-brytare: AP  
Tolerans: G  
Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 400 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	belagd
Hörnradie	0,2 mm
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 400 m/min
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v

ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Antal byten/skär	2
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1 mm
Sort	PDL010
Tolerans	G
spån-brytare	AP
Primäranvändning	N
Produktslag	Vändskär för svarvning