

**DC.T 11T302, Sort: PDL010****Beställningsdata**

Ordernummer	260385 PDL010
GTIN	4960664882519
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	DCGT11T302
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Tolerans	G
Antal byten/skär	2
Beläggning	belagd
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 400 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	HM
spån-brytare	AP
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Sort	PDL010
Primäranvändning	N
Produktslag	Vändskär för svarvning