

**TNMG 160408, Sort: PDL010****Beställningsdata**

Ordernummer	251583 PDL010
GTIN	4960664848645
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Sort	PDL010
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
Beläggning	belagd
Skärdjup a_p	1 - 3,5 mm
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Skärhastighet v_c primär användning	200 - 600 m/min
spån-brytare	AH
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	N
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Antal byten/skär	6

Skärförhållande

snitt intermittent

Produktslag

Vändskär för svarvning