


**CNMG 120404, Sort: PDL010****Beställningsdata**

Ordernummer	250210 PDL010
GTIN	4960664848591
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CNMG 120404 PDL010 Sort: PDL010  
spån-brytare: AH  
Skärdjup  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 200 - 600 m/min

**Teknisk beskrivning**

Antal byten/skär	4
Sort	PDL010
Skärhastighet $v_c$ primär användning	200 - 600 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-/finbearbetning
spån-brytare	AH
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	1 - 3,5 mm
Primäranvändning	N
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning