

**metabo****Akkumulator-metallcirkelsåg utan ackumulator, Typ: MKS18LTX58****Beställningsdata**

Ordernummer	078188 MKS18LTX58
GTIN	4061792005570
Artikelklass	03D

**Beskrivning****Utförande:**

Högpresterande sladdlös handhållen metallcirkelsåg med spånuppsamlingslåda för kallsågning av metaller. Kompatibel med styrskenor.

- **Avslutningsbroms för maximal säkerhet tack vare snabbt sågklingstopp (< 1 sek.).**
- **Snabb och exakt kapning av rör, profiler, kanaler, metallgaller och plåtar. Utan gnistor och grader.**
- **Med spånavskiljare för en ren arbetsmiljö.**
- **Robust såg med skyddskåpa av formgjuten aluminium och basplatta av rostfritt stål.**
- **Lätt och kompakt, ergonomisk design.**
- **Fönster i skyddshuven för exakt kapning.**
- **Steglös och verktygsfri justering av skärdjup enligt mm- och tumskala.**
- **Bekvämt byte av sågklinga tack vare spindellås.**
- **Exakta raka snitt av metallgaller, stål och profilplåtar genom styrskena (tillbehör).**

**Fördel:**

**100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.**

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

**leveransinnehåll:**

Utän ackumulator och laddare, inklusive karbidcirkelsågblad för metall (40 kuggar), parallellanslag, sexkantsnyckel och styrskensadapter.

**OBS!:**

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870 – 073890.

## Teknisk beskrivning

sågbladets håll-Ø	20 mm
tillverkarens beteckning	MKS 18 LTX 58
vikt inklusive batteri	3,7 kg
maximalt sågdjup 90°	58 mm
sågblads-Ø	165 mm
Vikt utan batteri	2,8 kg
Batterispänning	18 V
Energiförsörjning	Nätdriven
Antal ingående batterier	0
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Såg