



Lyftmagnet MaxX, maximal bärförmåga (plan): 200kg



Beställningsdata

Ordernummer	382001 200
GTIN	
Artikelklass	38D

Beskrivning

Utförande:

Kompakt och robust utformning med neodympermanentmagneter. Tack vare principen "neutral krona" förhindras magnetisk spridning och icke önskvärd attraktionskrafter till angränsande laster. Genom att stommen är tillverkad i ett enda stycke utan svetsfogar garanteras en konstant kapacitet. En förregling låser spaken och hindrar lasten från att lossna oavsiktligt. Certifierad lossrivningskraft.

Användningsdata:

Snabb och enkel hantering och transport av platta och runda material med trefaldig säkerhet.

Teknisk beskrivning

maximal bärförmåga rund	100 kg
dim F	133 mm
dim D	79 mm
dim E	63 mm
dim C	79 mm
maximal bärförmåga platt	200 kg

maximal längd platt	1500 mm
minimal väggjocklek rund	10 mm
dim B	160 mm
dim A	110 mm
maximal Ø rund	300 mm
vikt	4,5 kg
minimal väggjocklek platt	20 mm
dim G	35 mm
Produktslag	Lyftmagnet