



## Lyftmagnet MaxX, maximal bärförmåga (plan): 300kg



### Beställningsdata

Ordernummer	382001 300
GTIN	
Artikelklass	38D

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt och robust utformning med neodympermanentmagneter. Tack vare principen "neutral krona" förhindras magnetisk spridning och icke önskvärd attraktionskrafter till angränsande laster. Genom att stommen är tillverkad i ett enda stycke utan svetsfogar garanteras en konstant kapacitet. En förregling låser spaken och hindrar lasten från att lossna oavsiktligt. Certifierad lossrivningskraft.

#### Användningsdata:

Snabb och enkel hantering och transport av platta och runda material med trefaldig säkerhet.

### Teknisk beskrivning

vikt	7,5 kg
maximal $\varnothing$ rund	300 mm
dim D	79 mm
maximal bärförmåga rund	150 kg
maximal bärförmåga platt	300 kg
minimal väggjocklek platt	20 mm

dim C	79 mm
dim B	210 mm
dim G	35 mm
dim F	135 mm
dim A	165 mm
maximal längd platt	1500 mm
dim E	63 mm
minimal väggjocklek rund	10 mm
Produktslag	Lyftmagnet