



Kombihammare, huvud-Ø: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	754890 32
GTIN	4016134010293
Artikelklass	73V

Beskrivning

Utförande:

Kombinerad **låsmeds- och skonhammare**. sidorna dessutom med slipade slagytor för arbeten i trånga utrymmen. Huvud av seghärdat stål med utbytbar skoninsats av slitstark nylon - hårdhet cirka 68D Shore. Med okrossbart "Ultratec" glasfiberskaft.

Reservdel:

Nyloninsats nr 754895.

Teknisk beskrivning

Material skaft	Glasfiber
total längd	320 mm
Serie	Ultratec DUO
Material insats	Nylon, vit
huvud-Ø	32 mm
huvudlängd med slag	108 mm
mått hammarhuvud	31x31 mm
vikt	0,53 kg
Studsfri	nej
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Reservinsats nylon huvud-Ø 32 mm

754895 32