



Kombihammare, huvud-Ø: 35mm



Beställningsdata

Ordernummer	754890 35
GTIN	4016134010309
Artikelklass	73V

Beskrivning

Utförande:

Kombinerad **låsmeds- och skonhammare**. sidorna dessutom med slipade slagytor för arbeten i trånga utrymmen. Huvud av seghärdat stål med utbytbar skoninsats av slitstark nylon - hårdhet cirka 68D Shore. Med okrossbart "Ultratec" glasfiberskaft.

Reservdel:

Nyloninsats nr 754895.

Teknisk beskrivning

Material skaft	Glasfiber
total längd	324 mm
huvudlängd med slag	114 mm
Serie	Ultratec DUO
mått hammarhuvud	34×34 mm
vikt	0,66 kg
Material hus	Seghärdat stål, induktionshärdat
Material insats	Nylon, vit, hård (enkelsidig)
huvud-Ø	35 mm
Studsfri	nej
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Reservinsats nylon huvud-Ø 35 mm

754895 35