

 PEDDINGHAUS

Kombihammare, huvud-Ø: 40mm



Beställningsdata

Ordernummer	754890 40
GTIN	4016134010316
Artikelklass	73V

Beskrivning

Utförande:

Kombinerad **låsmeds- och skonhammare**. sidorna dessutom med slipade slagytor för arbeten i trånga utrymmen. Huvud av seghärdat stål med utbytbar skoninsats av slitstark nylon - hårdhet cirka 68D Shore. Med okrossbart "Ultratec" glasfiberskaft.

Reservdel:

Nyloninsats nr 754895.

Teknisk beskrivning

mått hammarhuvud	38×38 mm
Material skaft	Glasfiber
huvudlängd med slag	124 mm
Serie	Ultratec DUO
vikt	1 kg
Material insats	Nylon, vit, hård (enkelsidig)
Material hus	Seghärdat stål, induktionshärdat
totallängd	357 mm
huvud-Ø	40 mm
Studsfri	nej
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Reservinsats nylon huvud-Ø 40 mm

754895 40