

AEG

Sladdlös borrarvdragare, Typ: BS18SBL2-2



Beställningsdata

Ordernummer	070222 BS18SBL2-2
GTIN	4058546403416
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

AEG – Sladdlös borrarvdragare

- Robust och lätthanterlig 2-växlad sladdlös borrarvdragare med H/V-gång.
- FIXTEC snabbchuck med spindellåsning.
- Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
- LED-lampa för belysning av arbetsområdet.

Borstlös **Subcompact** motor med vridmoment upp till 65 Nm. 24 stegs vridmomentinställning.

Utförande reklamtext:

- Robust och lätthanterlig 2-växlad sladdlös borrarvdragare med H/V-gång.
- FIXTEC snabbchuck med spindellåsning.
- Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 18 V / 2,0 Ah batterier, laddare, transportväska.

OBS!:

Passande reservackumulatorer och laddare finns från nr 073820 och nr 073846 – nr 073848.

Passande laddare och starterset finns under nr 073841 och nr 073844.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal 2:a växeln	1750 min ⁻¹
Batterispänning	18 V
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximalt vridmoment hårt	65 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 450 min ⁻¹
motorkonstruktion	Borstlös subcompact-motor
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Nätdriven
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
vikt	1,3 kg
maximal spiralborr-Ø i trä	40 mm
tillverkarens beteckning	BS 18 SBL2
förpackning	Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	AEG typ B 18 V
Antal ingående batterier	2
typisk användning	Strong
batterikapacitet	2 Ah
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18V
USP2	FIXTEC snabbspännchuck med mjukt handtag